品番：EA814ZA-13

品名：1.2 - 2.0m 作業灯スタンド

販売価格	13,500円（税抜）／ 14,850円（税込）		
カタログ価格	13,500円（税抜）／14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/11/24 11:02現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2102ページ		

仕様

メーカー	日動工業	型番	S-01
伸長時	1925mm	縮長時	1202mm
作業灯取付数	最大1個	重量(g)	6500
積載荷重	20kg	パイプ厚	1.2mm
材質	本体：スチール 脚ゴム：ゴム	付属品	T型金具
サイズ	912(W)×1202～1925(H)mm 折りたたみ時：140(W)×1330(H)mm	色	ブラック
仕様	落下防止ピン付/ショックアブソーバー		
積載荷重20kgまで、1202mm～1925mm、軽量6.5kg、折りたたんで収納もスッキリ！			
別売のEA814ZA-18を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用いただけます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.