品番：EA815GF-10

品名：AC125V/15A/10m 延長コード

販売価格	3,430円（税抜）／ 3,773円（税込）		
カタログ価格	3,430円（税抜）／3,773円(税込)		
在庫数	最新在庫：20　（2025/07/07 04:37現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		

仕様

メーカー	正和電工	型番	GA-10
コンセント定格	125V･15A　（1500Wまで）	電線仕様	VCT1.25mm²×2心
コード外径	9.6mm	コード長	10m
コンセント数	1個	重量	1.2kg
カラー	黄色		

VCTケーブルを使用していますので、屋外で使用する電動工具などに最適です。

プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。

<使用上のご注意>
・プラグ、コンセント部は防水仕様ではありません。
・水のかかるところで使用すると絶縁低下を生じ、感電の原因となり危険です。
・コードを束ねたまま使用すると加熱し、火災の原因になり危険です。必ず伸ばしてお使いください。
・商品の許容量は、15A･1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。
・プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。電線部分を持って抜き差ししますと、断線の恐れがあり危険です。
・プラグ及びボディ部分の接続は確実に差し込んで下さい。
・コードを踏みつけたり、上に物を置かないで下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.