品番：EA815GM-391

品名：125V/15Ax2m ﾀｯﾌﾟ(4口/電話回線雷ｶﾞｰﾄﾞ付)

販売価格	6,300円（税抜）／ 6,930円（税込）		
カタログ価格	6,300円（税抜）／6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2024/05/25 07:57現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0922ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-SP311TEL
コンセント	3P×4口 (抜け止めタイプ)	コード長	2m
定格	15A･125V (合計1，500W)	プラグ	3P(絶縁キャップ付き)
サイズ	260×50×34(H)mm	コード	VCTF 2.0スケア（SQ）×2心、0.75スケア（SQ）×1心（アース） 仕上り外形寸法 約直径8.5mm
サージ耐量	電流部（バリスタ）：5，000A（2回） TEL部（アレスタ）：10，000A（2回）	バリスタ電圧	470V
直流放電開始電圧	230V	付属品	モジュラーコード (1.5m)

電気用品安全法（PSE）技術基準適合品

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。

コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。

電源（AC）雷ガード／内蔵されたサージ吸収素子（バリスタ）が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。

電話回線用に高性能アレスタ（避雷器）を内蔵しています。電話機、ルーターを雷からガードできます。

雷ガード作動確認ランプ／雷ガード機能が正常に作動時点灯します。
プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。
アース線が接続できる端子付きです。※アースケーブルは別途ご購入ください。
スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。
電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。（1.5m）

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.