品番：EA815GN-66

品名：AC100V/14Ax2m 回転タップ(4口/USB/雷ｶﾞｰﾄﾞ

販売価格	3,900円（税抜）／ 4,290円（税込）		
カタログ価格	3,900円（税抜）／4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/06/27 01:42現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0901ページ		

仕様

メーカー	朝日電器（ELPA）	型番	WBS-SL402USB
サイズ	90×400×32mm	コード長	2m
プラグ	2P（スイング式）	使用温度範囲	−10℃～40℃
付属品	仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本（M3×14mm）、安全キャップ×2個	重量(g)	392
AC差込口			
定格	100V・14A(1400W)	コンセント	2P×4口
USBポート			
USB出力（A）	DC5V・合計2.4A（1ポート最大2.4A）	ポート数	2
差込口が回転することで無駄なく差せる、3方向回転タップ			
スマートフォンを2台同時充電可能（USBポート）			
ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線できる上下180°回転コード			
火災防止機能搭載（耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・安全キャップ付属）			

テレビ台などに仮固定できる仮固定用アタッチメント付き

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.