品番：EA815LP-31

品名：φ100 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)

販売価格	40,900円（税抜）／ 44,990円（税込）		
カタログ価格	40,900円（税抜）／44,990円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/16 16:33現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2111ページ		

仕様

メーカー	パナソニック（Panasonic）	型番	NNFB91685C
サイズ	本体：φ120×78mm 埋込穴径：φ100mm 埋込高：74mm	電源	100～242V
消費電力	1.2W	光色	昼白色
光源	LED球	重量(g)	600
材質	レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）	色温度	5000K
公共施設品番	K1-LRS11-2-60	取付天井高さ目安	LED低天井用(～3m)ハロゲン電球13形相当
ハロゲン電球13形相当			
点検スイッチ付			
充電モニタ（緑）付			
自己点検スイッチ付			
天井埋込型、埋込穴φ100、長時間定格型（60分間タイプ）			
Ra70			
非常灯評定番号：LALE-005			

【交換電池】FK708 【リモコン（別売）】FSK90910K 【適合リニューアルプレート（別売）】適応埋込穴φ150用FK80010 【適合リニューアルプレート（別売）】適応埋込穴φ200用FK80011 【適合リニューアルプレート（別売）】適応埋込穴□150用FK80012 【適合リニューアルプレート（別売）】適応埋込穴□200用FK80013
水平天井取付専用
配光番号：K0143781
調光はできません。
LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
非常時・非常灯用LED点灯　常時消灯
リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。
非常点灯：60分(内蔵バッテリー満充電時)

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.