品番：EA815YA-51

品名：DC12V･90A アイソレーター



販売価格	25,900円（税抜）／ 28,490円（税込）		
カタログ価格	25,900円（税抜）／28,490円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/18 02:09現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0276ページ		



仕様

メーカー	大橋産業（BAL）	型番	No.2705
セルスタート電流	60A	サイズ	200×56×175(H)mm
重量	855g	入力電圧	DC12V（範囲：DC11.5V～DC18V）
出力電圧	最大15V(昇圧時)	入力電流	90A(最大)
接続方式	バッテリー直結	出力電流	60A(直結時最大)、10A(昇厚時最大)
待機電流	電源ON時：30mA未満、電源OFF時：1mA未満	回路方式	P.W.M方式
使用環境温度	−20℃～40℃	ヒューズ	5A（逆接続）、30A×3（入力）、15A（出力）
保護回路	入力過電流保護回路･出力過電流保護回路･入力低電圧保護回路･高電圧保護回路･逆接続保護回路･温度保護回路		
DC12V車用			
昇圧回路内蔵			
ACC電源との連動が可能			
メインバッテリーとサブバッテリーの状態を認識し、2タイプ(直結/昇圧）の回路で出力します。			

メインバッテリーとサブバッテリーの電圧差がDC1V未満の場合、メインバッテリーからの入力電圧をDC15Vに昇圧してサブバッテリーに充電します。
最大60A

代替品

	品番 EA815YA-51A **コメント** 動作状態が遠隔で目視可能に。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.