品番：EA815YS-34

品名：AC100V バッテリー充電器

販売価格	23,800円（税抜）／ 26,180円（税込）		
カタログ価格	23,800円（税抜）／26,180円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/17 04:35現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0275ページ		




仕様

メーカー	セルスター工業（CELLSTAR）	型番	DRC-1500
用途	オートバイ・軽自動車・普通自動車・トラック・小型船舶・大型トラックの充電に	入力電圧	AC100V（50/60Hz）
定格電流	10A	出力電圧	ノーマルモード：DC14.7V/29.4V スノーモード：15.5V/31.0V ブーストモード：18.0V
最大出力電流	4A/7A/10A/15A （4つの充電電流選択機能）	セルスタート電流	35A
適合バッテリー	電圧：DC12V/DC24V 容量：30Ah～150Ah（5時間率）	DC12Vバックアップ電源	出力電圧：13.5V/27.0V 出力電流(最大)：15A
使用温度範囲	−20～40℃	使用湿度範囲	10～60%
満充電時間	4A時：7～12時間 15A時：8～15時間 （50%の放電状態での目安）	本体サイズ	160(W)×84(D)×260(H)mm ※突起部除く
重量	1675g	コード長	電源コード：1.8m 充電出力コード：1.8m
保護機能	有		
開放/密閉型			

バッテリーを接続して、電源を入れるだけの8段階自動充電制御機能付き。（手動切替も可能） 誰でも簡単、安全、安心
充電する状況に合わせて3つの充電モード選択 ノーマルモード：通常の充電モード スノーモード：低温（約0℃以下）環境下で充電するモード ブーストモード：過度の放電状態のバッテリーを救済するモード
カンタン操作でエンジンを始動！ セルスタート機能搭載！
バッテリー上がりでエンジンが始動できない場合、3ステップでエンジンを再始動！ 1.バッテリーに繋ぐ 2.コンセントに差し込む 3.充電電流と充電モードを選択！
アイドリングストップ車専用バッテリー充電対応 ※但し、バッテリーの状態によっては満充電にならない場合があります。
バッテリーに接続するだけで、バッテリーの状態をLEDランプでレベル表示するバッテリーチェッカー機能搭載
過度の放電状態、エンジンの始動ができない状態、充電を行ったが充電できなかった場合に、高い電圧で充電をおこないバッテリーを救済するブーストモード（DC12Vのみ）
ブザーアラームで満充電をお知らせします
充実の安全機能！ バッテリー逆接続保護・ショート保護・スパーク防止・電圧バッテリー接続保護 入力保護ヒューズ（内蔵）・過電流保護（バックアップ電源） バッテリー逆接続アラーム・バッテリー無接続出力OFF・異常温度保護 バッテリー異常表示・セルスタート出力保護
安全に使えて、壁掛け収納もできる！
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴付き
すべり止めクッション付き

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.