品番：EA817AN-14

品名：MT4/ 53.0mm 回転センター(高速防水ﾀｲﾌﾟ)

販売価格	57,500円（税抜）／ 63,250円（税込）		
カタログ価格	57,500円（税抜）／63,250円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/02 06:05現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0662ページ		

仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	T:53、E:10、L:208.3
角度α	60°	角度θ	40°
重量(kg)	1.21	ワーク最大重量(kg)	1200
最大回転数(rpm)	5000	振れ精度	0.0025mm(T.I.R.)
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。			
CNC対応			
水溶性切削液、NC盤に最適			
先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防			
トルクは、グリスとベアリングの変更により、LS型の3割(当社比)軽く回転			
高い剛性とコンパクトなサイズ			
超高精度			
優れた耐摩耗性と耐久性			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.