品番：EA818AF-32

品名：190x25mm/穴15.9mm/#180 サビ取り用バフ

販売価格	5,740円（税抜）／ 6,314円（税込）		
カタログ価格	5,740円（税抜）／6,314円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/07 07:25現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	3M	型番	SABI CHU
シリーズ	スコッチ・ブライト	粒度	#180
砥粒	シリコンカーバイド	文字色	黄
最大回転数	3600rpm	外径	190mm
穴径	15.9mm	厚み	25mm
重量	200g,	適応工具	両頭グラインダー
用途	クリーニングサビ取り・付着物除去。 化粧仕上げ・ヘアライン仕上げ・サテン仕上げ。 研磨目調整傷のぼかし・研削工程後の目つぶしなど。		

不織布表面処理材を積層・圧縮加工したサビ取バフです。
被研磨物の凹凸によくなじむ柔軟性があります。
ワイヤブラシのような飛散物がなく安全です。
表面の付着物のみを除去し、被研磨物を削り過ぎません。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.