品番：EA818BA-2A

品名：AC100V/50W/ 75mm 卓上ミニグラインダー

販売価格	11,600円（税抜）／ 12,760円（税込）		
カタログ価格	11,600円（税抜）／12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/08 11:42現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	京セラ	型番	TG-30
電源	100V･50W	電流	0.5A
回転数（50/60Hz）	3,000/3,600rpm	連続使用時間	15分
砥石サイズ	75×13(厚さ)×12.7(内径)mm	フェルトバフサイズ	75×10(厚さ)×12.7(内径)mm
サイズ	165(W)×109(D)×128(H)mm	コード長	1.8m
重量	1.9kg	付属品	フェルトバフ×1、#80砥石×1、スパナ(10×8mm)×2
乾式			
各種金属の研削、研磨作業に			
ツヤだし作業にフェルトバフ			
研削作業に砥石			
机の上でも気軽に使える小型･軽量タイプ			

代替品

	品番　EA818BD-2B **コメント**　ﾒｰｶｰ違い。仕様をご確認下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.