品番：EA818E-208

品名：15.9x16.0mm/3.2mm軸 軸付砥石

販売価格	550円（税抜）／ 605円（税込）		
カタログ価格	550円（税抜）／605円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/12/09 20:13現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0882ページ		

仕様

メーカー	DREMEL（ドレメル）	型番	941
用途	刃付け・バリ取り・一般的な研削	軸径	3.2mm
直径	15.9mm	高さ	16mm
全長	50.8mm	最大回転数	35,000rpm
材質	酸化アルミ		
鋳造時や切断後の金属のバリ取り、溶接継手の研磨、リベットの研削や錆取りに使用可能			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.