品番：EA818PR-25

品名：AC100V ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ用ダストキャッチャー

販売価格	12,200円（税抜）／ 13,420円（税込）		
カタログ価格	12,200円（税抜）／13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 18:58現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0877ページ		

仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	22700
ブランド名	プロクソン（PROXXON）	用途	木工、金工作業時の切り屑の集じんに
仕様	本体	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	20W	サイズ	250(W)×295(D)×125(H)mm
重量	1.5kg	付属品	専用フィルター3枚(うち1枚取付済み) ツールスタンド(取付済み) 天板カバー用ノブ

木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利

作業後の片付けが楽になります。

ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。

排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.