品番：EA819AY-3

品名：50.8x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスク



販売価格	565円（税抜）／ 622円（税込）		
カタログ価格	565円（税抜）／622円(税込)		
在庫数	最新在庫：28　（2026/02/13 09:09現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0979ページ		

仕様

メーカー	3M	型番	BR DISC 220
シリーズ	スコッチ・ブライト	用途	シャープエッジの丸め、切削加工後のバリ・カエリ除去 Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去 金型のクリーニング、パイプ内面研磨に
粒度	#220	砥粒	酸化アルミニウム
色	赤茶	外径	50.8mm
穴径	9.5mm	最大回転数	30,000rpm
適応ツール	・ストレートコレットチャックグラインダー ・ストレートシャフトグラインダー ・ドリルチャックグラインダー		

金属の微小バリのみ除去し、削りすぎることがありません。
曲面や複雑な凸凹部にも良くなじみます。
砥粒入りのため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーン
ワイヤーブラシのように飛散物でケガの心配がなく安全
目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定
マンドレルに取り付けてご使用ください。

代替品

	品番 EA819AY-13 **コメント** 軸付

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.