品番：EA819HY-11

品名：19x38mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)

販売価格	560円（税抜）／ 616円（税込）		
カタログ価格	560円（税抜）／616円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/12/17 13:52現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1022ページ		


砥粒の種類と用途

研磨や研削加工用に使用される高硬度の砥石粒子の総称です。
相対せんり硬く、加工品を削る刃物の役目をします。

アルミナ系…アルミナ(酸化アルミニウム)を主成分とする研削材です。
PA…合金鋼、工具鋼の焼入れ品やステンレス鋼の一般研削
WA…合金鋼、工具鋼、炭素鋼の全材の一般研削
A…一般鉄鋼材、低炭素鋼、鋳造品、鋳物、合金材の軽研削

炭化ケイ素系…シリコンカーバイトを主成分とする研削材です。
GC…超硬合金、セラミック、石材、宝石類、ガラス、陶器類、木材、合成樹脂などの一般研削

仕様

直径	19mm	幅	38mm
最大回転数	10000rpm	形状	砲弾
六角軸径	6.35mm	粒度	#60
用途	合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に	重量	36g
インパクトドライバー対応			
装着・脱着が簡単。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.