品番：EA819JA-8

品名：8 x19x65mm/6mm軸 超硬カッター

販売価格	3,520円（税抜）／ 3,872円（税込）			
カタログ価格	3,520円（税抜）／3,872円(税込)			
在庫数	最新在庫：16　（2025/11/26 11:18現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0966ページ			



仕様

軸径	6mm	刃径	8mm
刃長	19mm	全長	65mm
入数	1本入り	材質	タングステンカーバイド製
目の種類：ダイヤ目	多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。	適合材質	銅合金、ファイバーグラス、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム

【使用上の注意】
1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に
調整する事が必要です。
2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。

dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.