品番：EA823LX-48A

品名：48mm 軸付ホールソー[LENOX]



販売価格	3,690円（税抜）／ 4,059円（税込）		
カタログ価格	3,690円（税抜）／4,059円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2026/01/24 14:20現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0946ページ		





仕様

メーカー	LENOX（レノックス）	型番	5121026
六角シャンク	9.5mm(3/8”)	サイズ	48mm
有効長	44mm	全長	125mm
刃長	52mm	材質	刃先：M42コバルトハイス 胴部：特殊スプリング鋼
用途	ステンレス：0.8～2.0mm厚 鉄：0.8～5.0mm厚 木材：～38mm（釘入り可） 複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。	交換用パイロットドリル	EA823LX-1

部品提供はパイロットドリルのみとなります。

インパクト軸には対応していません。

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。

耐久性があり切削が早く万能

高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。

高トルクによるダメージを抑えます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.