品番：EA824PJ-7.5

品名：7.5x 95mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)

販売価格	2,540円（税抜）／ 2,794円（税込）			
カタログ価格	2,540円（税抜）／2,794円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/11/10 05:47現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0925ページ			

仕様

メーカー	不二越（NACHI）	型番	6SDSP7.5
材質	HSS(ハイス鋼)	刃先径(mm)	7.5
全長(mm)	95	有効長(mm)	35
先端角(°)	175		
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応			
薄板でもバリが小さい			
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能			
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク			
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。			
六角シャンク	6.35mm	用途	鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.