品番：EA824WY-32

品名：32mm ウッディングコアドリル(SDSｼｬﾝｸ)

販売価格	13,000円（税抜）／ 14,300円（税込）			
カタログ価格	13,000円（税抜）／14,300円(税込)			
在庫数	最新在庫：3　（2025/11/09 04:47現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0990ページ			





仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCWS32R
用途	木材、石膏ボード、ベニヤ、集成材、FRP、窯業系・金属系サイディング、などの穴あけに	刃先外径	32mm
有効長	130mm (カッター長:160mm)	シャンク形状	SDSプラス
適合電動工具	軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください。)	全長	305.7mm
重量	398.3g		

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
木質系天井材へも穴あけ可能。(ダウンライト、人感センサー、火災警報機取付け等)
ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に！
※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをEA820CF-1に取り替えてご使用ください。
※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.