品番：EA825GT-11

品名：M5-M12 ｽﾃｯﾌﾟﾄﾞﾘﾙ(1/4"六角軸.ﾎﾞﾙﾄ下穴用)

販売価格	11,300円（税抜）／ 12,430円（税込）		
カタログ価格	11,300円（税抜）／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/02 21:41現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0980ページ		



仕様

メーカー	トップ工業（TOP）	型番	ESD-512B
穴あけサイズ	5.3･6.4･8.4･10.5･13.0mm	適応ボルト径	M5･M6･M8･M10･M12
段数	5	シャンク径	6.35mm（1/4”）
径間ピッチ	8mm	全長	75mm
重量	30g	材質	コバルトハイス
表面処理	チタンコーティング	適応被削材	･鉄板（3mm） ･ステンレス板（2mm） ･アルミ板 ･プラスチック、木材など

ボルト用の穴あけに

喰い付きが良く軽い切れ味のスパイラル刃

ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます

抜け防止ストッパー付き

18Vインパクトドライバー対応

<注意>
･充電式ドリルドライバーの場合は12V以上をご使用ください。
･ドリルは使用時に熱が発生しますので、素手で触るとヤケドの危険があります。
･工具の使用目的意義には使用しないでください。

・熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※ステンレス板には必ず切削油をご使用ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.