品番：EA829BD-6

品名：M 6x1.0 mm タップ(六角軸･下穴ﾄﾞﾘﾙ付)

販売価格	1,460円（税抜）／ 1,606円（税込）		
カタログ価格	1,460円（税抜）／1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/12/16 14:21現在）		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0942ページ		

仕様

六角シャンク	6.35mm	呼び	M6
ピッチ	1.0mm	タップ長	6mm
くびれ部分までの長さ	14mm	全長	70mm
下穴ドリル径	5.1mm	対応加工材厚み	6mm以下
回転数	鉄工：500rpm 非鉄･樹脂：750rpm	材質	HSS
重量	35g		

六角軸ポイントタップ＆下穴ドリル(貫通穴用)

鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに

電動工具でタップを立てることができます。

※熱処理を施した素材やステンレスには使用しないで下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.