品番：EA829CJ-23

品名：M3x 0.5/2.5mm ﾀｯﾌﾟ&ﾄﾞﾘﾙ(六角軸/SKS2

販売価格	1,720円（税抜）／ 1,892円（税込）		
カタログ価格	1,720円（税抜）／1,892円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/07/17 05:32現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0945ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	028-M3S
用途	ネジ山の形成･つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M3×0.5
下穴ドリル	2.5mm	全長	タップ：70mm ドリル：91mm
六角シャンク	6.35mm（1/4”）	JIS等級	3級
被削材	鉄･アルミ･真鍮	材質	タップ：SKS_2 ドリル：HSS
重量	タップ：32g ドリル：20g		

貫通穴用

6角軸タップM3と6角軸鉄工用ドリル2.5mm×各1本セットになった商品です。

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

インパクトドライバー対応

※かならずタッピングオイルを使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.