品番：EA829FB-1.4A

品名：M1.4x 0.3/8P 溝無タップ(薄板用/Vｺｰﾃｨﾝｸﾞ)

販売価格	4,520円（税抜）／ 4,972円（税込）			
カタログ価格	4,520円（税抜）／4,972円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 15:39現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0933ページ			



仕様

メーカー	オーエスジー（OSG）	型番	V-SS-NRT STD
呼び	M1.4×0.3	全長(mm)	34
喰付	8P	シャンク径	3mm
ねじ長	9mm	■巾(mm)	2.5
■長(mm)	5	引張強度	700N/㎟以下
精度	STD	推奨下穴径	1.27～1.294mm
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	対応被削材	低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など
Vコーティング(表面処理)			
ハイス溝なしタップ			
軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。			
ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.