品番：EA829FB-5A

品名：M 5x 0.8/8P 溝無タップ(薄板用/Vｺｰﾃｨﾝｸﾞ)

販売価格	3,880円（税抜）／ 4,268円（税込）		
カタログ価格	3,880円（税抜）／4,268円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/14 16:36現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0933ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー（OSG）	型番	V-SS-NRT STD
呼び	M5×0.8	全長(mm)	60
喰付	8P	シャンク径	5.5mm
ねじ長	22mm	■巾(mm)	4.5
■長(mm)	7	引張強度	700N/㎡以下
精度	STD	推奨下穴径	4.59～4.66mm
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	対応被削材	低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など
Vコーティング(表面処理)			
ハイス溝なしタップ			
軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。			
ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.