品番：EA829HA-18V

品名：M18x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)

販売価格	13,500円（税抜）／ 14,850円（税込）		
カタログ価格	13,500円（税抜）／14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/03/22 05:51現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー（OSG）	型番	HT STD
呼び	M18×0.75	全長(mm)	95
喰付	1.5P	材質	HSS（ハイス）
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	14
首下長(mm)	50	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	110
■長(mm)	14	■巾(mm)	11

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.