品番：EA829HV-315

品名：M12x1.75/ 5P/150mm ﾊﾝﾄﾞﾀｯﾌﾟ(ﾛﾝｸﾞ/HSSE)

販売価格	5,870円（税抜）／ 6,457円（税込）		
カタログ価格	5,870円（税抜）／6,457円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/15 07:17現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0936ページ		

仕様

メーカー	オーエスジー（OSG）	型番	EX-LT STD
呼び	M12×1.75	全長(mm)	150
喰付	5P	材質	HSSE（高バナジウムハイス）
ねじ長(mm)	29	シャンク径(mm)	8.5
被削材	中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	4
重量(g)	70	■長(mm)	9
■巾(mm)	6.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.