品番：EA829ST-8

品名：M 8x1.25 スパイラルタップ(ﾁﾀﾝ合金用)

販売価格	5,480円（税抜）／ 6,028円（税込）			
カタログ価格	5,480円（税抜）／6,028円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/11 09:52現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0933ページ			




仕様

メーカー	オーエスジー（OSG）	型番	V-TI-SFT STD
材質	CPM(粉末ハイス)	呼び	M8×1.25
全長(mm)	70	食付	2.5P
ねじ長(mm)	22	シャンク径(mm)	7
■巾(mm)	5.5	■長(mm)	8
溝数	3	精度	STD
対応被削材	チタン合金、調質鋼（35～45HRC）		

Vコーティング

航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40～45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.