品番：EA841B-3A

品名：305mm/1450W 高速切断機



販売価格	34,600円（税抜）／ 38,060円（税込）		
カタログ価格	34,600円（税抜）／38,060円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/03 16:20現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0859ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AC3051
刃径	305mm	回転数	4200rpm
電源	AC100V	電流	15A
消費電力	1450W	重量	16.5kg
サイズ	586(L)×290(W)×658(H)mm	コード長	2.5m
絶縁方式	二重絶縁	切断能力	(丸形鋼材90°)　径105mm (丸形鋼材45°)　径90mm (四角形鋼材90°)　幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°)　幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°)　幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°)　幅75×高さ100mm
穴径	25.4mm	替カーボンブラシ	EA813RA-23
付属品	305mm切断砥石、両口スパナ		
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適			
クイックバイス機構付き			

切込深さの調整が可能なストッパボルト付き
砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き
ストッパボルト付

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.