品番：EA841BK

品名：405mm 高速切断機

販売価格	93,100円（税抜）／ 102,410円（税込）			
カタログ価格	93,100円（税抜）／102,410円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 05:40現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CC16
電源	AC100V･1450W	刃径	405mm
穴径	25.4mm	回転数	3100rpm
切断能力	90°：丸棒φ65mm、丸パイプφ140mm 45°：丸棒φ45mm、丸パイプφ100mm	コード長	4m
サイズ	506×282×686(H)mm	重量	23.0kg
スピンドルロック機構、ワンタッチバイス式			
付属品	φ405切断砥石、切くず飛散防止カバー	替カーボンブラシ	標準付属：EA813HH-5、ストップカーボン：EA813HH-15

代替品

品番　EA841B-4A

コメント　φ355mm ｷｮｳｾﾗ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.