品番：EA841XG-11

品名：AC100V/340W ロータリーバンドソー

販売価格	148,500円（税抜）／ 163,350円（税込）		
カタログ価格	148,500円（税抜）／163,350円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/14 16:32現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0845ページ		

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CB12FA2
電源	AC100V･450W	鋸刃周速	25～80m/分
切断能力	切断角度0°時：丸パイプ φ115mm 角パイプ　100×100mm 丸棒 φ30mm 切断角度45°時：丸パイプ φ50mm 角パイプ　50×50mm 丸棒 φ30mm	コード長	2心　2.5m
サイズ	746×329×353(H)mm	鋸刃	12.5(W)×0.5(T)×1130(L)mm
重量	21kg		
無段変速、LEDライト、			
付属品	帯のこNo.2(合金18山/ｲﾝﾁ)×1枚、保護カバー、平バイス	替カーボンブラシ	標準付属：EA813HH-4、 ストップカーボン：EA813HH-14

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.