品番：EA843RA-34

品名：φ180x2.3x25.4mm ダイヤモンドカッター

販売価格	19,200円（税抜）／ 21,120円（税込）		
カタログ価格	19,200円（税抜）／21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 18:00現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1014ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	LT-7
商品名	レーザーターボ8X	用途	鉄筋入りコンクリート、御影石の切断
最大回転数	8400rpm	外径	180mm
刃厚	2.3mm	チップ高さ	8.0mm
内径	25.4mm	付属リング	20/22mm
セグメントタイプ			
チップと基盤の接合部をレーザー溶接で強化			
切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続			
熱処理した焼入れ基板で強度向上により高い安全性			
高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、切れ味の向上			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.