# 品番：EA843XA-30

# 品名：305x3.0mm/#36 切断砥石(5枚/硬度M)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,120円（税抜）／ 3,432円（税込） | | |
| カタログ価格 | 3,120円（税抜）／3,432円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：4　（2025/07/17 11:27現在） | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1015ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | ニューレジストン（NRS） | 型番 | JCT305336M5 |
| メーカー商品名 | ジャーンカット | 用途 | ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断 |
| 対応被削材 | ステンレス・鋳鉄 | 外径 | 305mm |
| 厚み | 3mm | 穴径 | 25.4mm |
| 粒度 | #36 | 硬度 | M |
| 最大回転数 | 4510rpm | 最高使用周速度 | 72m/s |
| 入数 | 5枚 | | |
| 表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.