品番：EA845-10

品名：175mm/3-12mm ガラス切(ﾌﾟﾛ用)

販売価格	5,310円（税抜）／ 5,841円（税込）			
カタログ価格	5,310円（税抜）／5,841円(税込)			
在庫数	最新在庫：26　（2025/11/11 12:32現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0164ページ			



ギザギザ付のグリップで滑りにくく、耐久性もあります

仕様

材質	ハンドル：真鍮 刃：カーバイト	可能板厚	3～12mm
刃径	φ3mm	切断能力(距離換算)	10,000m
刃先角度	140°	全長	175mm
ハンドル径	12mm	重量	86.7g

プロ用オイルガラスカッター

ハンドルにオイルタンクが収納されています。

カッティングヘッドに常に十分なオイルが供給される為、高い切断品質が実現されます。

カッティングヘッドは交換可能で左右に可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます。

直線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。

ローレット加工により、優れたグリップ力と快適性が得られ、切断がさらに快適になります。

オイル(EA920AK-1)は別売です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.