品番：EA851EY-14

品名：147mm/36.0V [充電式]電動丸鋸

販売価格	68,700円（税抜）／ 75,570円（税込）		
カタログ価格	68,700円（税抜）／75,570円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/06 09:11現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C3605DC(XP)
バッテリー	36V-2.5Ah	切込深さ	90°:57mm 45°:38mm 逆5°:54mm
刃径	147mm	穴径	20mm
回転数	パワーモード:4500rpm サイレントモード:2500rpm	サイズ	294×245×174(H)mm
重量	3kg	充電時間	25分
切断能力(1充電当たり)	SPF（2×10）厚さ38×幅235mm:約240本 垂木（杉）角材45mm:約700本	付属品	急速充電器（冷却機能付）、125mm（24枚刃）チップソー、六角棒スパナ（5mm）、収納ケース、電池カバー

平行度微調整機構、ブロワ機能、ソフトスタート、
逆5°傾斜機構、高輝度LEDツインライト、
切粉後方排出、電池残量表示付

騒音を抑えたい作業におすすめのサイレントモード搭載。

キックバック軽減システム搭載。
モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、
モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを
停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.