品番：EA851FC-2

品名：DC18V 丸鋸(充電式)

販売価格	26,300円（税抜）／ 28,930円（税込）		
カタログ価格	26,300円（税抜）／28,930円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/11/04 22:52現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0839ページ		

ブレードの動作をすぐに停止する高速ブレーキ機能を採用し、ユーザーの安全性を強化

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GKS18V-57H
仕様	本体のみ	バッテリー	18V
回転数	3400rpm	サイズ	346×218×243(H)mm
刃径	160～165mm	穴径	20mm
重量	3.4kg	充電時間（4.0Ahバッテリー使用時）	約32分（空→80%ターボ充電） 約51分（空→フル充電）
切込深さ (切断角度：深さ)	90°：57mm 45°：39mm	付属品	平行ガイド、六角棒レンチ、サンプルチップソー×1枚
過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守るECP機能			
補助ハンドル付、LEDライト付、ブレーキ付			
過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守るEMP機能			
バッテリー別売			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.