品番：EA851SR-30A

品名：180W 電気のこぎりセット(ｹｰｽ付)

販売価格	18,700円（税抜）／ 20,570円（税込）		
カタログ価格	18,700円（税抜）／20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/20 03:29現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0859ページ		

仕様

メーカー	京セラ	型番	ASK-1010KT
電源	AC100V･180W	電流	2A
能力	庭木(径)：45mm、 木材：40mm 塩ビパイプ：120mm、 軟鉄材：3.5mm	ストローク数	0～4500spm
ストローク長	10mm	サイズ	333×61×126mm
コード長	2m	重量	1.2kg
取付可能工具	通常レシプロソー用 (板厚：1.0mm、幅：12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの	付属品	ブレード3種(剪定刃：EA851SR-1、鉄工刃：EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm
二重絶縁			
ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10：別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能			
専用工具を使わずブレード（刃）交換が可能			
家庭から出る粗大ゴミの解体に			
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ			

電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.