品番：EA851X-36

品名：100cm 丸鋸ガイド定規(取手付)

販売価格	14,300円（税抜）／ 15,730円（税込）		
カタログ価格	14,300円（税抜）／15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/06/26 18:07現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0880ページ		

仕様

メーカー	シンワ測定	型番	78570
ガイド長	1000×500mm	角度精度	±0.1mm/100mm
直角度	1000mmにつき1mm以下	目盛	竿：3尺3寸相当 1m 横：1尺6寸5分相当　50cm
サイズ(W×D×H)mm	1150×524×70	竿サイズ	1150×56×6mm
突き当て高さ	15mm	重量	1.6kg
材質	本体：アルミ ガイド面：ステンレス 取手：ABS樹脂、エラストマー樹脂	付属品	捨て木1本、振れ止め1個
用途	・電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。		

切り出し位置をケガけます。

ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。

材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。

大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。

アルミ製で軽くて丈夫な設計です。

握りやすくすべりにくい取手付です。
ガイド面にはステンレス細板が付いています。
測りながらスムーズに作業でき、仕事がはかどります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.