品番：EA854XJ-1

品名：DC18.0V ニブラー(充電式/本体)

販売価格	78,800円（税抜）／ 86,680円（税込）		
カタログ価格	78,800円（税抜）／86,680円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/14 13:13現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0839ページ		

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GNA18V-16H
仕様	本体のみ	切断能力(mm)	軟鋼板:1.6
電源	DC18V	ストローク数	1400min-1(回/分)
最小切断半径	40mm	サイズ	169×377×99mm
重量	1.5kg	付属品	ポンチ、ダイス
※注意※	バッテリー・充電器は別売です。		
高出力18Vモーターを採用し、700Wのコード式工具に匹敵する性能を発揮			
エルゴノミクスデザインとわずか185mmのグリップサイズにより、完璧なバランスを実現			
厚さ1.6mmまでの幅広い金属材料の切断に適応			

代替品

品番　EA854X-10

コメント　変更点:重量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.