品番：EA860B-1A

品名：AC100V/ 9A(DC12V/ 8A) 発電機

販売価格	129,500円（税抜）／ 142,450円（税込）		
カタログ価格	129,500円（税抜）／142,450円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/04 06:09現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0888ページ		

仕様

メーカー	ヤンマー（YANMAR）	型番	G900iS(2)
発電機	・周波数：50/60Hz ・定格交流出力：0.9KVA ・電圧：AC100V ・電流：9A ・相数：単相 ・力率：1.0% ・励磁方式：自励式（磁石式） ・直流：DC12V・8A	エンジン	・方式：空冷4サイクルガソリン（OHV方式） ・使用燃料：無鉛ガソリン ・排気量：50CC ・燃料タンク容量：2.5L ・潤滑油容量：0.32L ・始動方式：リコイルスタータ式 ・連続使用時間：11.9(1/4負荷)～4.1時間 ・点火方式：TCI点火
騒音レベル	48.5～60.5dB(A)	サイズ	450×240×380mm
重量	12.7kg		
片手で持ち運べる超軽量コンパクトモデル			
交直両用			

代替品

品番　EA860KB

コメント　YAMAHA

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.