品番：EA860MA-12A

品名：AC100V/ 0.9kw(DC12V)発電機(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ6本

販売価格	138,000円（税抜）／ 151,800円（税込）		
カタログ価格	138,000円（税抜）／151,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/16 21:14現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	三菱重工メイキエンジン	型番	MGC901GB　※ESCOオリジナルセット品
災害対策推奨品			
交直両用			
ブタン(カセットボンベ)			
サイズ	400(W)×330(D)390(H)mm	重量	22kg
出力	AC：0.9kVA(100V/9.0A) DC：100W(12V/8.3A)	周波数	50/60Hz
騒音レベル	LWA91dB 国際規格ISO3744/ISO8528-10に準ずる測定値	連続使用時間	1～1.6時間 (カセットボンベ2本)
インバータ式	PC、TV、冷蔵庫にも使用可能	始動方式	リコイル式
一般のカセットボンベでも使用可能 ※エンジンオイルが別途必要になります。 　オイル型式：10W-30（SAE規格） 　必要使用量：400cc			
ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。			
ボンベ6本付			

温度の異常を感知した際の自動停止機能搭載

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.