# 品番：EA864C-27A

# 品名：AC100V/20W LEDセンサーライト(2灯)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 16,500円（税抜）／ 18,150円（税込） | | |
| カタログ価格 | 16,500円（税抜）／18,150円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/08/04 05:43現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2378ページ | | |






**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | オプテックス | 型番 | LA-23 |
| 検知エリア | 90°（約7m） | 光源 | 白色LED球 |
| LED | 2灯 | 電源 | AC100V（コード長：3m） |
| コード長 | 3m（電源プラグ付き） | 消費電力 | 20W（待機時0.5W） |
| 色温度 | 約2700K | 定格光束 | 1500lm |
| 検知方法 | パッシブインフラレッド方式 | 使用温度範囲 | −20～40℃（結露なきこと） |
| 保護等級 | IP45（防噴流形） | 点灯時間 | オフディレイタイマ：約5秒～10分（可変） |
| 点灯開始照度 | 約5lx～200lx から∞（可変） | 動作テストモード | 点灯時間調節ボリューム【T】位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯 |
| 常時点灯モード | 点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯 | 取付高さ | 1.8～2.5m |
| 重量 | 約820g(電源コード含む) | サイズ | 165(W)×73(D)×185(H)mm |
| 色 | シルバー | 付属品 | 防水スポンジ、マスキングカバー |

電球のような赤みがかった色で、あたたかみが感じられます。
安心感を与える居心地のよさを演出します。

| |
|---|
| 通用口や駐車場でも安心して通行できます。 |
| 駐車場に取り付けると、車への乗降、駐車がかいてきになります。 |
| 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています。 |
| 常時点灯モードも搭載<br>夜間100%で点灯し続けます。非常時や夜間の作業時にご活用いただけます。解除するとLEDが2回点滅します。 |
| 壁面取付専用 |
| ライト部とセンサー部の角度が個別に調節可能！<br><ライト部><br>上下方向：垂直より下方向に約85°の範囲で可動<br>左右方向：正面より左右に各40°の範囲で可動<br><センサー部><br>左右方向：各90°の範囲で可動<br>※ライト部は地面を照らすように調節してください。上に向けると通過する車両など妨げになります。 |
| <人感センサーのご注意><br>センサーに対して向かう方向は原理的に検知しにくいため、横切る方向で取り付けてください。センサーは人と背景の温度差で検知しており、夏などはセンサーの方向が極端に鈍くなる場合があります。 |
| LEDの交換はできません。 |
| ※取付ビスは付属しておりません。 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.