品番：EA864C-46

品名：AC100V/39W LEDセンサーライト

販売価格	56,800円（税抜）／ 62,480円（税込）		
カタログ価格	56,800円（税抜）／62,480円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/05/21 00:44現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2378ページ		



検知時点灯（0→100%点灯）
人や車を検知した時などの必要な時だけ点灯します。

常時点灯（100%点灯）
周囲が暗くなると点灯し、周囲が明るくなると消灯します。




仕様

メーカー	オプテックス（OPTEX）	型番	LC-3300SC90D
定格電圧	AC100V-240V（50/60Hz）	消費電力	39W
光源	LED（昼光色）	照射角度	90°サークル
色温度（CCT）	5650～6300K	演色性（CRI）	70
定格光束	4500lm（水銀灯200W形相当）	LED	27灯
使用温度範囲	−20～+40℃（結露および氷結なきこと） 保存時：−25～+60℃	使用湿度範囲	35～85%RH 保存時：35～95%RH
保護構造	IP65（防塵・防噴流形）	電源入力	キャブタイヤケーブル（VCT） 口出し線長さ：約1.5m
重量	3.8kg	サイズ	243×98×280(H)mm
材質	アルミダイカスト ポリカーボネート 高密度ポリエチレン ステンレス（SUS304）	設置場所	ポール、壁面
耐塩害	耐塩害仕様	動作表示灯（赤色LED）	電源投入時（ウォームアップ時）：ゆっくり点滅 待機時：消灯 検知時（昼間）：点滅 検知時（夜間）：点灯

動作モード	A.常時点灯（100%） B.センサー調光（0→100%） C.テスト	タイマー	1分/3分/5分
機種ラベル	黄色	付属品	人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1 昼夜判別センサ目隠しシール×1
人感センサー			
調整可動範囲	上下50°可変	検知エリア水平角度	150° 検知エアマスキングプレート装着時：80°
検知方法	パッシブインフラレッド方式	検知ゾーン	84本
検知感度	低/中/高 （設定スイッチにより切り替え）	付帯機能	温度補償回路 （周囲の温度に応じて検知感度を自動調整）
昼夜判別センサー			
昼夜判別	点灯：30～50lx 消灯：50～70lx（オープンエリアにて）		
中規模駐車場の水銀灯置き換えに最適			
<選べる2つの点灯動作> 検知時点灯（0→100%）：人や車を検知したときなど必要な時だけ点灯します。 常時点灯（100%点灯）：周囲が暗くなると点灯し、周囲が明るくなると消灯します。			
駐車場12車室分をカバーする検知エリアで、15m先から人や車の動きを検知し明るく照らします。			
取り付け高さは4.5mまで設置でき、ハイルーフ車が駐車していても検知エリアの妨げにはなりません。 ※検知エリアは付属のマスキングプレートで狭くすることができます。			
定格光束は4500lmで、中規模駐車場でも明るく照らします。 配光はコインパーキングに多いコーナー設置を想定した90°サークルのため、敷地の角に設置しても機器から見て正面奥まで照らすことができます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.