品番：EA864CB-331

品名：[充電式]LEDセンサーライト(ﾌｯｸ･ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)

販売価格	4,220円（税抜）／ 4,642円（税込）		
カタログ価格	4,220円（税抜）／4,642円(税込)		
在庫数	最新在庫：11　（2025/09/08 08:44現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2378ページ		

仕様

メーカー	ムサシ	型番	ASC-800
検知エリア	最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)	電源	リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)
光源	高輝度電球色LED	検知方式	焦電型赤外線人感センサー
点灯時間	センサーモード:60日（1日10回点灯時） 連続点灯モード:2時間45分	充電時間	3時間30分 ※ライト消灯･定格0.5A以上/5V充電器使用時
充電寿命	充放電サイクル500回	サイズ	49×13.5×255(H)mm (フックを含む)
重量	約105g	全光束	100ルーメン
モード	センサー(15秒)/切/連続	付属品	USBケーブル(充電用)95㎝×1 （※充電器は付属していません。） 両面テープ×1 金属プレート×1
屋内用			
フックひっかけで夜も安心です。			
本体内にマグネット内蔵			
近づくと光ります。			

どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
充電式だから繰り返し使えます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.