品番：EA864CD-133

品名：室内カメラ

販売価格	8,030円（税抜）／ 8,833円（税込）		
カタログ価格	8,030円（税抜）／8,833円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/08/26 00:43現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2372ページ		

仕様

赤外線照射距離	10m（環境により異なる）	電源	DC5V/1A Micro USB
サイズ	φ80×124（H）mm	重量	200g
解像度	2304×1296/640×360ピクセル	フレームレート	最大15fps、ネット環境によって自動調整
画像反転	水平と垂直	アラーム機能	移動検知アラーム アラームメッセージ送信
ビデオ圧縮規格	H.2645/H.264	オーディオエンコード形式	AAC/G711A
Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n	レンズ	F2.0
視野角	104°	可動範囲	水平：350° 垂直方向：58°
ビデオ圧縮コードレート	HDと標準、自動切替	センサー	1/2.7¥" CMOSセンサー
シャッター	自動シャッター	昼と夜の変換モード	ICR赤外線フィルター式
デジタルノイズリダクション	3Dデジタルノイズリダクション	ダイナミックレンジ	デジタルワイドダイナミック
2.4GHz			
屋内用			

クラウド保存対応
プライバシーマスキング対応
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
最大128GB　microSDカード対応
※EA864CD-131かEA864CD-134のモニターと一緒にご使用下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.