品番：EA870A-5

品名：AC100V/2000w-260mm ダイモドリル

販売価格	248,000円（税抜）／ 272,800円（税込）		
カタログ価格	248,000円（税抜）／272,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/26 06:10現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

電源	AC100V･2,000W	型番	TS-255
周波数	50/60Hz	回転数	900/450rpm
最大穿孔能力	φ260㎜	全ストローク	488㎜
全高	803mm	重量	17.7kg(モーター込)
コード	5m		
二重絶縁			
鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ほこり･騒音公害の心配がなく、わずかな時間で穿孔できます。			
ビット別売			
クラッチ機能内蔵			
サーキットプロテクター内蔵			
自在リング			
ワンタッチハンドル			
Aロットネジ			
2段変速機構			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.