# 品番：EA897AH-4

# 品名：AC100V/DC14.4･18V[充電式]送風機

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 25,000円（税抜）／ 27,500円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 25,000円（税抜）／27,500円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/12/19 02:05現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | |
| カタログページ | 0061ページ | | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UF18DA(NN) |
| 用途 | 屋内作業時の暑さ対策に | ファン径 | 330mm |
| 風速 | 4段階<br>強：240m/min<br>中：190m/min<br>弱：140m/min<br>微弱：100m/min | 電源 | AC100V(付属のACアダプタ)もしくは、リチウムイオン電池(別売) |
| 使用可能バッテリー | リチウムイオン(14.4V･18V)<br>マルチボルト(18V) | 自動首振り機能 | 左右45° |
| タイマー | 1時間/2時間/4時間 | 羽根数 | 7枚 |
| ACアダプタ | 入力：100V、50/60Hz共用<br>出力：12V、2A | 一充電当たりの作業量 | 強モード、首振り運転、電池2個使用時<br>マルチボルト(18V/5.0Ah)：約6時間<br>マルチボルト(18V/8.0Ah)：約9.5時間 |
| サイズ | 430(W)×252(D)×595(H)mm(本体のみ) | 重量 | 3.7kg(本体のみ) |
| コード長 | 3m | 付属品 | ACアダプタ |
| ※バッテリー･充電器別売<br>下部にあるオプション品をご確認ください。 | | | |
| パワフルな風×静音 | | | |

| |
|---|
| 力強い風が長く続く涼空間 |
| 330mmの大形ファンで広い現場にパワフル送風 |
| 7枚羽根により静かでなめらかな風当たり（低騒音50dB）<br>7枚羽根で空気を細かく分けて送風することにより、従来よりも静かでなめらかな風当たりを実現しました。 |
| バッテリーを2個使用すれば長時間運転できます。 |
| 上下角度調整+自動首振り機能付 |
| 掃除がしやすい<br>ツールレスファンガード着脱<br>クランプレバーを外すだけで、ファンガードの着脱が可能。 |
| ACアダプタを本体収納可能<br>本体に収納することで、ACアダプタの紛失防止に。 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.