品番：EA897AS-3A

品名：AC100V・95W/ 435mm 工場扇(据置型)

販売価格	18,600円（税抜）／ 20,460円（税込）		
カタログ価格	18,600円（税抜）／20,460円(税込)		
在庫数	最新在庫：90　（2025/06/16 16:15現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0060ページ		

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）	型番	KF-431K
※注意※	【お客様組立品】	ファン径	435mm
コード	約1.8m	電源	AC100V（50/60Hz共用）
消費電力	80/95W 75/87W 70/80W	重量	4.2kg
サイズ	510×340×620～670(H)mm	俯仰角度	下向き:20度 上向き:40度
回転数	50Hz：1334回/分 60Hz：1413回/分 ※強運転時	付属品	前パネル（外して使用も可能）
首振り角度	左右約75度		
3段速調式（強・中・弱）			
コンパクトサイズなので、通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。			

代替品

品番 EA897AY-3

コメント ファン径：450mm

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.