品番：EA897BB-59B

品名：DC18.0V 電動ブロワ(充電式)

販売価格	46,100円（税抜）／ 50,710円（税込）		
カタログ価格	46,100円（税抜）／50,710円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/19 13:17現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0863ページ		

仕様

メーカー	京セラ	型番	DBL180※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・電動ブロワ ・バッテリー ・充電器		

〈電動ブロワ仕様〉
・バッテリー：18V
・充電時間：約60分
・連続使用時間：
強：約35分
弱：約49分
・サイズ：本体：564×162×239(H)mm
収納ケース（内寸）：255×360×210(H)mm
（外寸）：333×465×322(H)mm
・重量：1.9kg
・付属品：ノズル(220mm)、ベルトフック
・風量
ノズル無：0～2.3m3/min (強)
ノズル有：0～1.7m3/min (強)
・風圧：0～3.5kPa
・吸い込み、吹き飛ばし
・無段変速、電池残量表示機能付

〈バッテリー仕様〉
・電圧：18V
・種類：リチウムイオン5.0Ah
・重量：680g
・タイプ：スライドタイプ

〈充電器仕様〉
・本体サイズ：154(W)×140(D)×75(H)mm
・重量：540g
・電圧：18V、10.8V
・充電時間
リチウムイオン1300mAh：24分
リチウムイオン1500mAh：25分
リチウムイオン4000mAh：60分
リチウムイオン5000mAh：84分
リチウムイオン6000mAh：91分
・差し込みタイプ

〈収納ケース仕様〉
・外寸：L465×W333×H322mm
・内寸：L360×W255×H210mm
・中皿サイズ：L223×W265×H70mm
・重量：2.6kg
・南京錠取付穴：18(W)×6(D)mm
・材質：高耐衝撃性コーポリマー樹脂
・容量：27L
・スーパー強度（耐荷重：500kgf、取手引張強度：110kgf）
・丸鋸収納可能。（丸鋸サイズ：165～190mm収納可能）
・中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。（単独でも使用可能）
・収納に便利な中皿としても使用できます。（区分けに便利な仕切板1枚付）
・中皿の仕切板は取外し可能

代替品

品番　EA897BB-9A

コメント　本体のみ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.