品番：EA897CW-73A

品名：AC100V/1250W ｾﾗﾐｯｸﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(加湿機能付)

販売価格	29,800円（税抜）／ 32,780円（税込）		
カタログ価格	29,800円（税抜）／32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/28 01:09現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS　OHYAMA）	型番	ACHHM12A-W
サイズ(W×D×H)mm	391×191.8×365.4	消費電力	弱：625W 強：1250W
重量	5.5kg	コード長	1.8m
温風運転モード	3段階（自動・強・弱）	タンク容量	約2.5L
適用床面積	木造住宅（断熱材の厚みなし）：約3畳（5.1㎡） コンクリート住宅（断熱材の厚みなし）：約4.5畳（7.2㎡） 木造住宅（断熱材の厚み50mm）：約6畳（8.9㎡） コンクリート住宅（断熱材の厚み50mm）：約8畳（13.4㎡）	安全装置	電流ヒューズ（20A、3.15A）、傾きセンサー（内蔵） 温度ヒューズ（100℃）、温度過昇防止用サーミスタ
電源	AC100V（50/60Hz）	材質	PP、ABS、PBT
加湿量	温風(強)＋加湿(連続)：600ml/h 温風(弱)＋加湿(連続)：250ml/h 加湿(連続)：380ml/h	加湿運転モード	連続／自動
加湿運転時の消費電力	1200W（加湿「連続」＋温風「強」使用時）	加湿方式	加熱気化式
連続使用時間	加湿「連続」＋温風「強」：約4.5時間 加湿「連続」：約6時間	加湿の目安	【プレハブ洋室】 温風「強」＋加湿「連続」：～17畳

	（室温20℃、湿度30%）		加湿単独：～11畳 【木造和室】 温風「強」＋加湿「連続」：～10畳 加湿単独：～7畳
目安表示値の基準値（1㎡あたりの必要W数）	断熱材の厚みなし（木造住宅/コンクリート住宅）：244W/174W 断熱材の厚み50mm（木造住宅/コンクリート住宅）：140W/93W		

加湿×暖房で1台2役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。
人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。
イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。
温風モードは3段階（自動・強・弱）の設定が可能で、加湿モード（自動・連続）と併用運転ができます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。
（切り忘れ防止機能）転倒時安全装置（傾きセンサー）搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.