品番：EA897TE-4

品名：AC100V スポットクーラー(一口型)

販売価格	102,400円（税抜）／ 112,640円（税込）		
カタログ価格	102,400円（税抜）／112,640円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/14 20:55現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-30
電源	100V	コード	2m
首振り	無	消費電力(50/60Hz)	強:1020/1240W 弱:950/1150W
冷房能力(50/60Hz)	2.5/3.0kW	ドレンタンク容量	5L
重量	約38kg	圧縮機	全閉型ロータリー
サイズ	400(W)×430(D)×805(H)mm	付属品	ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ
キャスター径	約76mm	騒音値	強:67/69dB 弱:64/65dB
冷媒封入量	350g	ユニット構成	一体形
送風方式	直吹き形	設計圧力	H:4.2MPa L:2.1MPa
IPコード	IP20	使用温度範囲	25～45℃
材質	スチール・ABS		

環境に配慮した冷媒R32を採用
オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒

風量調節可能（強・弱）
キャスター付
保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。
日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠
サーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
冷房専用
壁面設置可能
据付工事不要
ドレンホースで直接排水可能

代替品

	品番 EA897TE-11A **コメント** 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.