品番：EA898RB-11A

品名：AC100V/560W 草刈機(電動)

販売価格	27,000円（税抜）／ 29,700円（税込）		
カタログ価格	27,000円（税抜）／29,700円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/18 09:48現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	AKS-6000
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ230mm
電源	AC100V･560W	電流	5.8A
全長	1780mm（分割時：977mm）	サイズ（W×D×H）mm	1,780（977）×630×360
重量	5.2kg	無負荷回転数	7,800rpm
コード長	0.25m	ブレード穴径	25.4mm
付属品	軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ（4mm、5mm各1本）、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)		
二重絶縁			
庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に			
密集した雑草も快適に刈れる排気量22mlのエンジン式刈払機と同等のハイパワー			
持ち運びや収納に便利な分割タイプ			
かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転			

時間や場所を気にせず使える低騒音
エンジン式に比べ経済的
環境にやさしい排気ガスゼロ
切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属
ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利

代替品

	品番 EA898RB-31 **コメント** 充電式(36Vバッテリー仕様)

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.